



新生 MONARCH、誕生。

MONARCH M5


心ふるえる瞬間を探しにいこう。





色にじみを低減する EDガラス

ED (特殊低分散) ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を良好に補正。自然な色の再現を重視する観察時などに効果を発揮します。



EDガラスあり

EDガラスなし

補助プリズムに誘電体多層膜を採用

高反射誘電体多層膜を採用した補助プリズムと位相差補正コーティングを施したダハプリズムにより、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現。

高反射誘電体多層膜コーティング



洗練された握りやすい外観デザイン

スタイリッシュで上質な外観デザインを採用。また、手に馴染みやすく衝撃に強いラバーコートボディーにはガラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用し、軽量化も実現しています。

ロングアイレリーフ採用

メガネをかけたままでもケラレのない視野が得られるロングアイレリーフを採用しています。

窒素ガスを充填した防水・防曇構造

防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。

MONARCH M5

8×42

10×42

12×42

倍率(倍)	8	10	12
対物レンズ有効径(mm)		42	
実視界(°)	6.4	5.6	5.1
見掛視界(°)*1	48.2	52.1	56.2
1000m先の視界(m)	112	98	89
ひとみ径(mm)	5.3	4.2	3.5
明るさ	28.1	17.6	12.3
アイレリーフ(mm)	19.5	18.4	15.1
最短合焦距離(m)		2.5	
高さ(mm)		145	
幅(mm)		129	
厚さ(mm)		54	
質量(重さ)(g)	630	640	640
眼幅調整範囲(mm)		56-72	
防水性能	1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計*2、防曇		
JANコード	4580130921698	4580130921704	4580130921711
価格	オープンブライズ*3	オープンブライズ*3	オープンブライズ*3

*1 見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。 *2 水中での使用はできません。 *3 オープンブライズ商品価格は、販売店にお問い合わせください。価格は、ケース・ストラップ付きの価格です。

ニコン ホームページ

www.nikon-image.com

ニコン カスタマーサポートセンター

www.nikon-image.com/support/

サポートに関する最新の情報およびソフトウェアダウンロード等を掲載しております。

ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-02-8000

営業時間: 9:30 ~ 18:00 <土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く毎日>

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコン カスタマーサポートセンター) におかけください。ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499へ送信ください。



ニコンプラザ ショールーム

製品によってお試しいただけない場合があります。お試しいただける製品、最新の休業日等は各ニコンプラザにお問い合わせください。

ニコンプラザ 東京

163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 28階
日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業

ニコンプラザ 大阪

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー 17階
日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業

ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル 0570-02-8080

営業時間: 10:30 ~ 18:30 <各ショールームの休業日を除く毎日>
音声ガイダンスにしたがって、東京・大阪をお選びください。



警告

太陽を絶対に見ないでください。失明の原因になります。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

このカタログは2022年11月2日現在のものです。

製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。



株式会社 ニコンビジョン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

HSB4459C (2211) 025K